

Alu-Transportroller

Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 800 x 600 mm, Plattform offen, 4 Lenkrollen, Mit Gummi-Bereifung



Artikelnummer: 526656

Aluminium-Transportroller

für Euronorm-Behälter





Alu-Transportroller

- Traglast 250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 800 x 600 mm
- Plattform offen
- Rahmen mit offenen Ecken
- Aluminiumkonstruktion
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- Mit Gummi-Bereifung
- Naben mit Kugellager

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Material	Aluminium
Rollertyp	Kastenroller	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Traglast	250 kg	Bereifung	Gummi
Euronorm	ja	Radlager	Kugellager
Ladeflächenlänge	800 mm	Rad-Ø	100 mm
Ladeflächenbreite	600 mm	Länge	800 mm
Plattform	offen	Breite	600 mm
Ladefläche Ausstattung	Rahmen mit offenen Ecken	Gewicht	4,3 kg

Dazu passt auch ...

149735		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
215913		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 400 x 300 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße