

## Format Tresorbau Wertschutzschrank

Sicherheitsstufe: S2, Höhe x Breite x  
Tiefe 1557 x 1252 x 570 mm, 3  
Ebene(n), Korpus mit Lackierung,  
Front mit Lackierung

Artikelnummer: 531140



○  
○  
○  
**FORMAT**  
The Safe Company



## Format Tresorbau Stahlbüroschrank

### Sicherheitsstufe S2

Format Tresorbau Wertschutzschrank

- Sicherheitsstufe: S2
- LFS 30
- Höhe x Breite x Tiefe 1557 x 1252 x 570 mm
- 3 Ebene(n)
- für 56 Ordner
- verschließbar mit Doppelbartschloss
- Verriegelung 3-seitig
- Schließbolzen Ø 20 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus mit Lackierung

- Front mit Lackierung
- Versicherungsschutz: gewerblich bis 2.500 €/Privat bis 20.000 €
- vorbereitet für Bodenverankerung
- Gewicht 510 kg

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Einbruchschutz	ja
Schranktyp	Tresor	Innenhöhe	1464 mm
Höhe	1557 mm	Innenbreite	1156 mm
Breite	1252 mm	Innentiefe	425 mm
Tiefe	570 mm	Material	Stahl
Volumen	697 l	Oberfläche Korpus	lackiert
Sicherheitsstufe	S2	Oberfläche Front	lackiert
Schrank Ausstattung	Böden	abschließbar	ja
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Schließsystem	Doppelbartschloss
Ordnerkapazität	56 Stück	Schließfach	nein
Verankerung	Bodenverankerung	Schließbolzen-Ø	20 mm
Verriegelung	3-seitig	Farbe Boden	Korpusfarbe
Brandschutz	LFS 30	Oberfläche Boden	lackiert
versicherbar	ja	Gewicht	510 kg
Versicherungsschutz	gewerblich bis 2.500 €/Privat bis 20.000 €		

## Zubehör

528150



Zahlenkombinationsschloss, Tiefe 42 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

## Dazu passt auch ...

139643



Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/blau

146303



Mobiler Aktenvernichter, Schnittart Partikel 4x10 mm, Schnittleistung bis 6 Blatt, Behältervolumen 30 l, Sicherheitsstufe: P-4, O-1, T-2, E-2, Höhe x Breite x Tiefe 520 x 444 x 360 mm

504279



Bahnhofsuhr, Quarzuhrwerk, Ziffernblatt in weiß mit Balkenziffern, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus ABS in silber, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb