

VARIOfit Minisafe Corlette

Traglast 500 kg, Höhe x Länge x Breite 1800 x 1200 x 800 mm, Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür, 3 Böden, Dach, Tür verschließbar, Gestell aus Stahl mit Kunstharzlackierung, Plattform aus Holz, Mit Kunststoff-Bereifung

Artikelnummer: 974132



VARIOfit



VARIOfit Minisafe Corlette für erhöhten Diebstahlschutz mit 3 Zwischenböden

Minisafe Corlette



- Traglast 500 kg
- Höhe x Länge x Breite 1800 x 1200 x 800 mm
- Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür, 3 Böden, Dach
- 2 Böden herausnehmbar und 1 Boden klappbar
- Tür verschließbar
- Tür verschließbar
- Gestell aus Stahl mit Kunstharzlackierung
- Plattform aus Holz
- 1 Lenk-, 1 Brems- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- Mit Kunststoff-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Oberfläche Gestell	kunstharzlackiert
Wagentyp	Minisafe Corlette	Farbe Gestell	blau // RAL5012
Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter), 1	Schließfunktion	Tür verschließbar

	Flügeltür, 3 Böden, Dach		
Aufbauten Funktion	2 Böden herausnehmbar und 1 Boden klappbar	Rollen Anzahl / Art	1 Lenk-, 1 Brems- und 2 Bockrollen
Traglast	500 kg	Bereifung	Kunststoff
Höhe	1800 mm	Durchmesser Rad	125 mm
Länge	1200 mm	Radanordnung	rechteckig
Breite	800 mm	Deckel	ja
nestbar	nein	Wagen Ausstattung	Tür verschließbar
Material Plattform	Holz	Gewicht	106 kg
Material Gestell	Stahl		

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm