

Technisch specificatieblad

Scheidingsschot voor WDK-kanalen, kanaalhoogte 40 mm

Artikelnr. 6023096



Scheidingswand voor de onderverdeling bij verschillende spanningsniveaus.

De scheidingswanden worden op het bodemprofiel vastgeklikt.




PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Bestelnr.	6023096
Type	2371 40
Omschrijving 1	Scheidingschot voor WDK
Dimensie	40x2000mm
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	13,50 kg/100 m

Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	12,60 mm
Zijhoogte	28,50 mm
Kanaalhoogte	40,00 mm
Uitvoering	enkel
Type bevestiging	Steekbaar
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
zelfblussend	<input checked="" type="checkbox"/>