

# Productdatablad

## eNet radiografische wandzender 4-voudig



### Artikelnr.

FM LS 5004 M

### eNet radiografische wandzender 4-voudig

inclusief plexiglas afdekking art.nr.: LS 50 NA  
 inclusief montageplaat, kleeffolie en bevestigingsschroeven  
 voor taster set 4-voudig, art.nr.: ..504 TSA .. in de LS range  
 Niet te combineren met afdekramen uit het programma FLAT DESIGN.  
**Momenteel niet te bestellen. Naar verwachting weer beschikbaar vanaf Q4/2023.**

### Bedoeld gebruik

- Radiografische zender voor draadloze overdracht van schakel-, dim-, jaloezie- en scènecommando's
- Bedrijft met radiografische actoren uit het eNet-systeem
- Montage op een inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073, schroefbevestiging op de wand of op plakken op gladde oppervlakken (bijv. glas)

### Producteigenschappen

- Telkens twee naast elkaar liggende knoppen horen bij een kanaal
- Weergave van de actorstatus bij statusopvraag door een groene led per kanaal
- Weergave van de verzendstatus door een rode led
- Inschakellichtsterkte van dimactoren kan worden opgeslagen
- Batterijgevoed apparaat (batterij vanaf de voorkant bereikbaar)
- Signalering van verzendfouten kan uitgeschakeld worden

### Met eNet server instelbaar:

- Scène Alles aan
- Bedieningsvergrendelingen

### Extra functies met eNet server:

- Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet server softwareversie 2.0
- Update van de apparaatsoftware

### Reserveonderdeel:

Plexiglas afdekking art.nr. LS 50 NA

### Toebehoren:

Afdekking in de kleur van de tasters art.nr.: LS 50 NA W, LS 50 NA WW, LS 50 NA LG, LS 50 NA SW, AL 50 NA-L, ES 50 NA-L, AL 50 NA AN-L, ME 50 NA C-L, ME 50 NA AT-L, ME 50 NA D-L

### Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 3 V
Batterijtype:	1 x lithium CR 2450N (meegeleverd)
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Radiofrequentie:	868,0 ... 868,6 MHz

Zendvermogen:	max. 20 mW
Zendbereik in vrij veld:	typ. 100 m
Ontvangercategorie:	2

