

Podestleiter Vario kompakt

Einseitig begehbbare, zusammenklappbare Aluminium-Podestleiter mit dem innovativen Stabilisierungssystem.

- + Große Plattform 650 x 600 mm mit geriffelter Oberfläche
- + Verschiedene Traversenlängen und Ballastierungen ermöglichen das sichere Erreichen von großen Arbeitshöhen bei geringer Grundfläche
- + Geriffelte, 80 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg
- + Mit beidseitigem Handlauf und dreiseitigem Plattformgeländer
- + Die Lösung für den Einsatz in Regalgängen mit geringer Breite, Arbeitshöhen von mehr als 4,00 m bei nur 820 mm Breite
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen



Stufenanzahl			5	6	7	8	9	8	9	10	12	10	12	14	
1		A bis ca.	in m	3,10	3,40	3,65	3,90	4,10	3,90	4,10	4,35	4,75	4,35	4,75	5,30
		B ca.	in m	1,10	1,40	1,65	1,90	2,10	1,90	2,10	2,35	2,75	2,35	2,75	3,30
2		D ca.	in m	2,15	2,45	2,70	2,95	3,15	2,95	3,15	3,40	3,80	3,40	3,80	4,35
		Produktgewicht (ohne Ballastierung)	in kg	37	38	39	44	45	47	48	49	51	50	52	54
		Ballastierung	in kg	20	40	60	60	80	20	20	40	60	0	0	20
		Aufstellfläche Breite max. ca.	in m	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	1,44	1,44	1,44	1,44	2,07	2,07	2,07
		Aufstellfläche Tiefe max. ca.	in m	1,23	1,37	1,50	1,61	1,72	1,61	1,72	1,84	2,05	1,84	2,05	2,30
		Art.-No.		833006	833013	833020	833037	833044	833143	833150	833167	833174	833358	833365	833372