

**Artikelnummer:** 134730

**Kurzbeschreibung:** IBC-station 1280 x 1660 x 860 x 860 mm, met verzinkt rooster

**Langbeschreibung:** IBC station 1280 x 1660 x 860 mm, verschillende versies: Het IBC-station is gemaakt van polyetheen. Met een opvangvolume van 1060 liter kan het IBC-station dankzij de drive-in pockets onderdoor worden gereden. Het polyetheen IBC-station wordt geleverd zonder rooster, met gegalvaniseerd rooster of met PE-rooster. Het compacte en



stabiële ontwerp van het IBC-station verdiende goedkeuring voor de opslag van waterbedreigende vloeistoffen van alle gevarenklassen. Het IBC-station biedt een opvangvolume van 1060 liter en garandeert een volledige corrosiebescherming. En dankzij de geïntegreerde drive-in pockets kan het IBC-station ook direct met een vorkheftruck of hoogheftruck onderuit worden gereden. Het IBC-station kan zo veilig binnen het bedrijf worden vervoerd. <b>Specificaties</b><b>:</b></li></ul>

Opvangcapaciteit: 1060 liter</li></li> Goedgekeurd voor de opslag van vloeistoffen van alle gevarenklassen die gevaarlijk zijn voor het water</li></li> Geïntegreerde ingangsvakken voor eenvoudig en veilig intern transport </li></li> Volledige corrosiebescherming</li></li> Gemaakt van polyetheen</li></li> Draagvermogen: 2000 kg</li></li> Afmetingen: B 1280 x D 1660 x H 860 mm </li></li> Gewicht: 113 kg</li></li></ul>

