

Artikelnummer: 400840

Kurzbeschreibung: Manuflex werkbank Profi standaard, Tafelblad multiplex B 1500 x D 700, roodoranje



Langbeschreibung: Manuflex werkbank Profi standaard, D 700 x H 840 mm, breedte en blad naar keuze: De Manuflex basistafel Profi Standaard heeft een diepte van 700 mm en een hoogte van 840 mm. Met de Manuflex basistafel Profi Standaard kiest u de breedte en het tafelblad zelf. Dankzij het zelfdragende stalen onderstel is de Manuflex basistafel profi standaard bijzonder stevig en duurzaam. De werkbank kan op elk moment worden opgewaardeerd tot een volledig uitgerust productie- en montagestation dankzij een breed scala aan accessoires. Bovendien heeft de werkbank een diepte van 700 mm en een hoogte van 840 mm. U bepaalt zelf of u de Manuflex basistafel Profi Standaard met een breedte van 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm of 2000 mm wilt ontvangen. Ook het tafelblad is selecteerbaar. Het tafelblad is altijd 40 mm dik en 700 mm diep. U hebt de keuze uit ofwel een kunststof tafelblad dat perfect is voor het werk zonder hogere eisen aan chemische resistentie ofwel een geolied multiplex tafelblad dat ontworpen is voor hoge mechanische belastingen. Het onderstel van de Manuflex basistafel Profi Standaard bestaat uit twee stalen profiel frames en twee stabiele, 60 mm hoge frames met rubberen onderkant ter bescherming van de vloer. Op aanvraag kunnen wij ook de Manuflex basistafel Profi Standaard in geleidende uitvoering leveren. Meer details: Bijzonder stevig en duurzaam door zelfdragend stalen onderstel bruikbaar als aparte werkbank of als koppelbare werkbank uitbreiding tot volledig uitgerust productie- en montagestation mogelijk dankzij breed scala aan accessoires onderstel: 2 stalen profiel frames 60 x 60 mm en 2 stevige 60 mm hoge frames en rubberen onderkant (6 mm) om de vloer te beschermen, hoogwaardig gepoedercoat tafelblad: 40 mm dik, 700 mm diep, verkrijgbaar als kunststof of geolied Multiplex tafelblad Afmetingen: d 700 x h 840 mm breedte naar keuze: 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm of 2000 mm op aanvraag ook leverbaar als geleidende uitvoering kunststof tafelblad: Het lichtgrijze kunststof tafelblad bestaat uit onderhoudsarm melamine laminaat op een E1 (emissieklasse 1) 3-laagse spaanplaat gelijmd met tegenspanning. Bovendien is het kunststof tafelblad voorzien van een lichtgrijze, slagvaste kunststof rand. Het oppervlak is gemakkelijk schoon te maken. Het is ook slijtvast, krasbestendig, duurzaam en niet-verblindend. Het tafelblad is geschikt voor lichte montage-, verzend- en laboratoriumwerkzaamheden en voor werkzaamheden zonder speciale eisen aan de chemische bestendigheid. geolied multiplex tafelblad: Volgens DIN 68705 deel 2 bestaat het geoliede multiplex tafelblad uit een meerlaags beukenblad van kwaliteitsklasse I/III. Het multiplex tafelblad is onder hoge druk kruiselings waterdicht verlijmd volgens DIN 68705 IF (IW67) en milieuvriendelijk geolied. Alle randen en hoeken zijn geschuurd en afgeschuind. Het blank lakken van de multiplexplaat is op aanvraag mogelijk. Het multiplex tafelblad wordt overal gebruikt waar hoge mechanische belastingen nodig zijn, zoals in montage- en productieruimtes. Door de verlijming kan het tafelblad ook worden gebruikt voor occasioneel werk met vochtige materialen.

