

## IE-USB-A-A-3.0M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Konfektionierte IE-Leitungen

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	USB-Kabel, USB A, USB A, PVC, 3 m
Best.-Nr.	<a href="#">1993550030</a>
Typ	IE-USB-A-A-3.0M
GTIN (EAN)	4050118378566
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 19. Juni 2023 14:44:14 MESZ

Katalogstand 09.06.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-USB-A-A-3.0M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	3 m	Länge (inch)	118,11 inch
Nettogewicht	58 g		

### Temperaturen

Betriebstemperatur	-15 °C...80 °C	Betriebstemperatur, min.	-15 °C
Betriebstemperatur, max.	80 °C		

### Allgemeine Technische Daten

Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
-------------------	------------------

### Technische Daten Kabel

Mantelfarbe	schwarz
-------------	---------

### Stecker

Stecker	Kabelseite	links
	Ausführung des Steckgesichtes	USB A
	Schutzart (IP)	IP20
	Geschlecht des Kontaktes	Stiftkontakt
	Abgangsrichtung	gerade
	Ausführung des Steckers	Stecker
	Gehäusebasismaterial	Kunststoff
	Statusanzeige vorhanden	Nein
	Schirmung vorhanden	Ja
	Kabelseite	rechts
	Ausführung des Steckgesichtes	USB A
	Schutzart (IP)	IP20
	Geschlecht des Kontaktes	Stiftkontakt
	Abgangsrichtung	gerade
	Ausführung des Steckers	Stecker
	Gehäusebasismaterial	Kunststoff
	Statusanzeige vorhanden	Nein
	Schirmung vorhanden	Ja
Stecker links	USB A, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt	
Stecker rechts	USB A, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded	

### Kabelaufbau

Manteldurchmesser	4,5 mm	Manteldurchmesser, max.	4,7 mm
Manteldurchmesser, min.	4,3 mm	Mantelfarbe	schwarz
Querschnitt	2*AWG28 + 2*AWG24	Werkstoff Mantel	PVC

### Stecker links

Kontaktoberfläche Stecker links	Gold über Nickel	Stecker links	USB A
Stecker links	USB A, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt		

## IE-USB-A-A-3.0M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Stecker rechts

Kontaktoberfläche	Gold über Nickel	Stecker rechts	USB A
Stecker rechts	USB A, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06
ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Anwenderdokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>