



Klemmprüfspitzen

MICRO-KLEPS



Produkt	MICRO-KLEPS
Beschreibung	Miniatur-Klemmprüfspitze mit drehbarer Greifzange (SMD-Technik). Der isolierte Schaft kann bis 35° gebogen werden. Geeignet für sehr dünne Drähte und dicht nebeneinanderliegende Kontaktstellen (IC Rastermaß 1,27 mm). Steckbar mit MKL(...) und MAL(...) - Leitungen
Betriebsanleitung	BA002
Artikel-Nr. / *Farbe	9739721xx <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  00 schwarz </div> <div style="text-align: center;">  01 rot </div> </div>
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	2 x ungederter Stift Ø 0,64 mm
Bemessungsspannung ⁽¹⁾	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽³⁾

0,64 mm System

Bemessungsstrom ⁽¹⁾ (Derating Kurve beachten)	2 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PBT
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽²⁾	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Klemmart	drehbare Greifzange, verzinkt
Klemmbereich	1,6 mm
Norm	IEC 61010

⁽¹⁾ Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

⁽²⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽³⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 10.01.2019