

# DATENBLATT

Spleißbox ST 9/125 $\mu$  OS2 ausziehbar 12 Pigtails abgesetzt/12 Kuppl.



## Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen  
und durchgefärbten Pigtails  
Metallgehäuse tiefenverstellbar  
Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16  
6 x selbstklebende Faserführung  
**Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich!**

## Allgemeine Daten

Mit Gehäuse	Ja
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Faserklasse	OS2 gemäß ITU-T G.652.D
Mit Pigtails	Ja
Ausziehbar	ausziehbar
Mit Frontplatte	Ja

## General data

Höhe	44,5 mm
Kupplungsmaterial	Metallkupplung

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 23-04-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

Spleißbox ST 9/125 $\mu$  OS2 ausziehbar 12 Pigtails abgesetzt/12 Kuppl.

Kupplungen	ST
Pigtails vorbereitet	abgesetzt

## Kabelaufbau

Faserart	Singlemode 9/125
----------	------------------

## Abmessungen

Breite	483,0 mm
--------	----------

## Dimensions

Tiefe	244,0 mm
-------	----------

## Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter	Farbe	Mit Anzahl Kupplungen/Adapter	Pigtail	Steckverbindertyp außen	RAL-Nummer	Steckverbindertyp innen	Kupplungsfarbe
BA71023.6	Spleißbox ST 9/125 $\mu$ OS2 ausziehbar 6 Pigtails abgesetzt/6 Kuppl.	12	grau	6	6 x ST	ST	7035	ST	metall
BA71023.12	Spleißbox ST 9/125 $\mu$ OS2 ausziehbar 12 Pigtails abgesetzt/12 Kuppl.	12	grau	12	12 x ST	ST	7035	ST	metall
BA71023.24	Spleißbox ST 9/125 $\mu$ OS2 ausziehbar 24 Pigtails abgesetzt/24 Kuppl.	24	grau	24	24 x ST	ST	7035	ST	metall

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 23-04-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

