

178877-1 ✓ AKTIV

AMPLIMITE | AMPLIMITE Kit


Interne TE-Nummer 178877-1

AMPLIMITE Kit, D-Sub Locking & Mounting, Screwlock, Screw  
Length .385 in [9.8 mm]

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > D-förmige Steckverbinder > D-Sub-Zubehör > Verriegelung und Befestigung



D-förmiges Steckverbinderzubehör: **Schraubsicherung**

Schraubenlänge: 9.8 mm [ .385 in ]

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

Produkttyp	Zubehör
D-förmiges Steckverbinderzubehör	Schraubsicherung

### Montage und Anschlusstechnik

Schraubsicherungsausführung	Schraubsicherung mit Federring
Steckgewindegröße	14702
Schraubenoberfläche	Keine
Gewindegröße der Schraube und Bohrung	4-40 UNC
Schraubenlänge	9.8 mm[.385 in]

### Abmessungen

Gewindelänge	5 mm[.197 in]
--------------	---------------

### Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	1000
Verpackungsmethode	Tasche

## Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUN 2020 (209) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUN 2020 (209) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

#### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## Kompatible Teile



Auch serienmäßig | **AMPLIMITE Kit**



D-Sub-Abdeckkappen und  
Kabelklemmen(137)



D-Sub-Abdeckungen(3)



D-Sub-Kontaktzubehör(1)



D-Sub-Verriegelung und -Befestigung  
(122)

## Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilenummer829261-8  
HD FEMALE SCREWLOCK



TE Teilenummer1623722-4  
SBCH 11 33R 5%



TE Teilenummer1614351-2  
RN 0603 1K62 0.1% 10PPM CUT  
LENGTH



TE Teilenummer1825031-3  
SE2DGRA04=SEALED SLIDE SWITCH



TE Teilenummer178877-2  
AMPLIMITE SCREW LOCK



TE Teilenummer1-1542001-2  
HTS264NF-D=HS ASSY PPA CLIP




TE Teilenummer2-1614352-9  
RN 0603 255R 0.1% 10PPM CUT  
LENGTH



TE Teilenummer1614353-9  
RN 0603 2K67 0.1% 10PPM CUT  
LENGTH



TE Teilenummer4-338310-2  
15POS.HD20 PLUG ASS'Y



TE Teilenummer5055556-9  
10 POWER TAP ASSY .125

## Dokumente

### Produktzeichnungen

[SCREWLOCK WITH SPRING WASHER](#)

Englisch

### CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_178877-1\\_C.2d\\_dxf.zip](#)



Englisch

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_178877-1\\_C.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_178877-1\\_C.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

**Umweltverträglichkeit von Produkten**

[MD\\_178877-1\\_04022018253\\_dmtec](#)

Englisch

[MD\\_178877-1\\_04022018253\\_dmtec](#)

Englisch