


# Steckverschraubung QS-V0-1/2-12

Teilenummer: 160510

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                | Werte   |
|--|---|
| Nennweite                              | 8,7 mm  |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen       | Beschichtung                                    |
| Konstruktiver Aufbau                   | Push-Pull-Prinzip                               |
| Betriebsdruck                          | -0,95 ... 10 bar                                |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Wasser |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich                         |
| Brandklasse nach UL94                  | V0  |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 2   |
| Umgebungstemperatur                    | 0 ... 60 °C                                     |
| Zulassung                              | Germanischer Lloyd<br>UL - Recognized (OL)      |
| Max. Anziehdrehmoment                  | 28 Nm   |
| Produktgewicht                         | 51 g  |
| Pneumatischer Anschluss                | R1/2<br>für Schlauch Außendurchmesser 12 mm     |
| Farbe Lösering                         | schwarz   |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform                                    |
| Werkstoffinformation Gehäuse           | PBT-verstärkt                                   |