bott

Schubladenschrank

verso


Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1050 x 550 mm, 4 Schublade(n), Mit Vollauszug, 1 x Schrank mit Doppel-Flügeltür, 1 Ebene(n) mit Stahlboden, Korpus mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau






Artikelnummer: 232131











Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1050 x 550 mm
- 4 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 4x100 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Traglast je Schublade 75 kg
- Mit Vollauszug
- Schubladenauszug 100 %
- Mit Auszugsperre
- 1 x Schrank mit Doppel-Flügeltür
- Türöffnungswinkel 180°
- 1 Ebene(n) mit Stahlboden
- Korpus mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau





| Technische Details | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Möbeltyp | Schrank | Türöffnungswinkel | 180° |
| Schranktyp | Schubladenschrank | Böden / Ebenen Anzahl | 1 Stück |
| Material | Stahl | Böden- / Ebenentyp | Stahlboden |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Auszug Schublade | 100 % |
| Höhe | 1000 mm | Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 |
| Breite | 1050 mm | Farbe Front | lichtgrau // RAL7035 |
| Tiefe | 550 mm | Oberfläche Korpus | mit Puverbeschichtung |
| Schubladen Anzahl | 4 Stück | Oberfläche Front | mit Puverbeschichtung |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 4x100 mm | Auszugsperre | Auszugsperre |
| Schubladentraglast | 75 kg | Auszugsart | Vollauszug |
| Schränke Anzahl | 1 Stück | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Türen Anzahl | 1 Stück | Mitteltrennwand | nein |
| Türtyp | Doppel-Flügeltür | Gewicht | 82,248 kg |

| Zubehör | • | |
|---------|---|--|
| 233000 | | Trenn- und Steckwände, mit 7 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233001 | - | Trenn- und Steckwände, mit 7 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233002 | | Trenn- und Steckwände, mit 13 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233004 | - | Trenn- und Steckwände, mit 21 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233016 | | Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 1050 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz |
| 233035 | | Abrollrand, Für Schubladenschrank, Breite x Tiefe 1050 x 550 mm, in schwarz |
| 233076 | | Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1050 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 233443 | | Abdeckplatte für Schubladenschrank, für Schrank Breite x Tiefe 1050 x 550 mm, aus Buche-Multiplex in Dekor braun |
| 233444 | | Abdeckplatte für Schubladenschrank, für Schrank Breite x Tiefe 1050 x 550 mm, aus Spanplatte mit Linoleumbelag in Dekor grau |

| 2 | 33 | 4 | 4 | 9 |
|---|----|---|---|---|
| | | | | |



Schubladeneinsatzset, mit 33 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau

| Dazu passt auch | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|
| 102657 | | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün | | |
| 217145 | 0 | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall | | |
| 218389 | | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung | | |
| 230322 | I | Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen | | |