

HSM SECURIO P40I

0,78x11mm + OMDD

HSM®



| | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------|----------|
| Artikelnummer | 1885121M | Geräuschpegel (Leerlauf) | 55 dB |
| EAN Code | 4026631058841 | eclass 5.1 | 24320704 |
| Schnittgut |  | UN/SPSC | 44101603 |
| Schnittart | Partikelschnitt | Leistungsaufnahme des Motors | 1300 W |
| Sicherheitsstufe (DIN 66399) | P-6 F-3 | Spannung | 230 V |
| Schnittbreite | 0,78 mm | Frequenz | 50 Hz |
| Partikellänge | 11 mm | Tiefe | 550 mm |
| Schnittleistung (80g/m ²) | 13-15 Blatt | Breite | 580 mm |
| Eingabebreite | 330 mm | Höhe | 1020 mm |
| Behälter-/Auffangvolumen | 145 l | Gewicht | 78 kg |
| Schnittgeschwindigkeit | 85 mm/s | Farbe | weiss |

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Leistungsstarker Datenvernichter für hohe Durchsatzleistung. Dieser Schredder überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Papiermengen in Abteilungen mit bis zu 15 Personen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Integrierter automatischer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung.
- Separates OMDD-Schneidwerk (2 x 2 mm) mit Auffangbehälter für Vernichtung von optischen und magnetischen Datenträgern.
- Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung.
- Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschaltautomatik.