



AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
7	683A-7	7340118316628
8	683A-8	7340118316642
9	683A-9	7340118316666
10	683A-10	7340118316581
11	683A-11	7340118316604

TEGERA® 683A

Synthetische handschoen, nitril, 3/4 gedompeld, acryl, polyester, 10 gg, 13 gg, zandachtige afwerking, Cat. II, geel high-vis, zwart, high-vis kleur, water- en olieafstotende handpalm en knokkels, voor algemene werkzaamheden

EIGENSCHAPPEN

Goede grip in olieachtige omgevingen, warm

SPECIFICATIE

TYPE HANDSCHOEN Koude isolerende handschoenen

CATEGORIE Cat. II

MAATBEREIK (EU) 7, 8, 9, 10, 11

VOERINGMATERIAAL Acryl, polyester, 10 gg, 13 gg

DOMPELING 3/4 gedompeld

DOMPELMATERIAAL Nitril

MOTORIEK 5

GRIPPATROON Zandachtige afwerking

STIJL MANCHET Gebreide manchet

LENGTEBEREIK 240-280 mm

KLEUR Geel high-vis, zwart

PAREN PER VERPAKKING/KARTONVERPAKKING 6/60

DISPLAY Haak met hangtag SPECIFICATIE

BUITENMATERIAAL Nitril, polyester

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Acryl

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

TEGERA® 683A

KENMERKEN

High-vis kleur, water- en olieafstotende handpalm en knokkels

VOORKOMT RISICO OP

Letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, aanraking met vocht, aanraking met olie, aanraking met koude

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, droge omgevingen, koude omgevingen, natte omgevingen, vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Assemblage, bouw en constructie, magazijnwerk, tuinieren, werk in de visindustrie, werkzaamheden met levensmiddelen

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Agriculture, oil, gas, petrochemical, machinery and equipment, MRO, building and construction

TYPE WERKZAAMHEDEN

Zware werkzaamheden



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3231X



EN 511:2006
02X



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2019-12-27

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 683A

EU-TYPEONDERZOEK

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07
France

BESCHRIJVING NALEVING

EN 420:2003 + A1:2009 Beschermende handschoenen -
algemene vereisten en testmethoden

EU 2016/425

EN 388:2016 Beschermende handschoenen tegen
mechanische risico's

Eigenschap	Bereikt niveau	Maximale prestaties
a) Weerstand tegen slijtage (aantal omwentelingen)	3	(4)
b) Weerstand tegen snijden (Index)	2	(5)
c) Scheurweerstand (Newton)	3	(4)
d) Perforatieweerstand (Newton)	1	(4)
e) Snijweerstand, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Schokbescherming, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Testen

(specificeert de eisen die gelden voor elk veiligheidsniveau).

Prestatieniveau	1	2	3	4	5
a) Weerstand tegen slijtage (aantal omwentelingen)	100	500	2000	8000	
b) Weerstand tegen snijden (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Scheurweerstand (Newton)	10	25	50	75	
d) Perforatieweerstand (Newton)	20	60	100	150	

Prestatieniveau	A	B	C	D	E	F
e) Snijweerstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Level of protection/Prestatieniveau	P
f) Schokbescherming, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 511:2006 Beschermende handschoenen tegen de koude

Geschikt voor contact met levensmiddelen, behalve voor
vette levensmiddelen



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3231X



EN 511:2006
02X



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2019-12-27

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com