

# 4046 Schiebeleiter, zweiteilig

## Eigenschaften

Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.

Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.

Sprossen aus Walzprofil.

Massive Führungsbeschläge aus Stahl.

Alle Größen mit Traverse.

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.



# 4046 Schiebeleiter, zweiteilig

SPROSSENANZAHL	2x10	2x12	2x14	2x16
SPROSSENZAHL MAX. AUSGEFAHREN	17	21	25	29
HOLM (CA. MM)	66/66	71/71	83/83	83/83
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	30	30	30	30
SPROSSENABSTAND (CA. MM)	280	280	280	280
LÄNGE EINGEFAREN (CA. M)	2.91	3.47	4.02	4.59
LÄNGE AUSGEFAHREN (CA. M)	4.87	5.99	7.1	8.22
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	3.74	4.82	5.9	6.98
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	5.24	6.32	7.4	8.48
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	5.74	6.82	7.9	8.98
GESAMTBREITE (CA. MM)	950	950	1200	1200
AUSSENBREITE OBEN (CA. MM)	355	355	355	355
LEITERINNENBREITE (CA. MM)	300	300	300	300
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	11.5	14.5	17.5	21.7
GEWICHT (CA. KG)	11.5	14.5	17.5	21.7
BEST.-NR.	404620	404624	404628	404632