

**Artikelnummer:** 151775

**Kurzbeschreibung:** Werkplaatswagen BASIC, 5 schuifladen, rood

**Langbeschreibung:** Werkplaatswagen BASIC, 5 schuifladen:

- Solide plaatstaalconstructie, torsievrij en zwaar belastbaar
- 4 grote wielen, 2 geremde zwenkwieltjes (a<sup>o</sup> 100 mm), 2 bokwielen (a<sup>o</sup> 125 mm), opzij uitstekend voor een hoge stabiliteit
- Draagvermogen per wielenset: 240 kg
- Laden met volledig uittrekbare telescooprails
- Draagvermogen per lade: 35 kg
- De aparte vergrendeling van de laden voorkomt dat ze opengaan tijdens het verplaatsen van de kar
- Werkblad van ABS-kunststof, met praktische onderverdeling voor kleine onderdelen en een rand rondom, zodat je spullen niet van de kar afvallen
- Zijwanden en achterwand met vierkante gaten voor het aanbrengen van haken uit ons omvangrijke hakenassortiment
- Binnenafm. laden: 442 x 350 mm
- Totale afm. (hxbxd): 950 x 610 x 450 mm
- Kleur: rood (RAL 3020) of blauw (RAL 5010), laden in antracietgrijs (RAL 7016), andere kleuren op aanvraag
- 5 laden: 3x 80,1 mm, 1x 320 mm

