




6024 Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

- › D-Holm-Konzept sorgt für deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter und für vierfach höhere Verwindungsstabilität der Holme.
- › Stufentiefe 80 mm.
- › Zwei hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung.
- › Wartungsfreies Scharnierelement (Schmutz kann sich nicht festsetzen).



Stufenzahl		2×2*	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8	2×10
Holm	ca. mm	81	81	81	81	81	81	81	81
Länge	ca. m	0,52	0,78	1,02	1,26	1,50	1,77	2,00	2,50
Standhöhe	ca. m	0,21	0,21	0,44	0,67	0,91	1,14	1,37	1,83
Arbeitshöhe	ca. m	1,71	1,71	1,94	2,17	2,41	2,64	2,87	3,33
Reichhöhe	ca. m	2,21	2,21	2,44	2,67	2,91	3,14	3,37	3,83
senkr. Gesamthöhe	ca. m	0,45	0,65	0,90	1,15	1,35	1,60	1,80	2,30
Breite oben/unten	ca. mm	375/425	375/450	375/475	375/500	375/525	375/550	375/575	375/625
Schrittlänge	ca. m	0,55	0,75	0,95	1,15	1,35	1,55	1,75	2,10
Gewicht	ca. kg	3,2	4,6	5,7	6,9	8,1	9,5	10,8	13,7
EAN-Code		4019502339620	4019502339637	4019502339644	4019502339651	4019502339668	4019502339675	4019502339682	4019502339699
Best.-Nr.		602404	602406	602408	602410	602412	602414	602416	602420

* Die Größe 2×2 kann nicht entsprechend der DIN EN 131 verwendet werden und darf nur auf der untersten Stufe betreten werden. Dabei ist für eine ausreichende Sicherung zu sorgen (z. B. durch Festhalten an einem gesicherten Punkt).

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Haltebügel

- › Best.-Nr. 0051483
- › Siehe auch Seite 181.

NEU