

flamex hybrid® -hd-

Extrem belastbarer Spezialschlauch, resistent gegen Schweißspritzer und Funkenflug

DN Size 6 (AD OD 10 mm)

Material PUR

„halogenfrei flammgeschützt, ausgezeichnete Hydrolyseeigenschaften und beständig gegen Mikroben“
flame retarded without halogen, hydrolisisproof and resistant against microbes

Maße Measures:


D₁ = 10,00 mm

Zulässiger kleinster Biegeradius Minimum bend radius:


R = 20 mm

Gewicht weight: **64 g/ m** (errechnet value calculated)


Mindestberstdruck Minimum burst pressure (bar)
bei 20°C/ at 20°C:



(Werte nach PAPUREX Werksnorm ermittelt values according to PAPUREX examination standard)



Maximales Vakuum Maximum vacuum (bar)
bei 20°C/ at 20°C:




(Werte nach Werksnorm ermittelt values according to our examination standard)

Bei der Verlegung zum Einsatz mit Vakuum erhöht sich der o.
a. Mindestbiegeradius um ca. 20%.

For use with vacuum minimum bend radius as indicated has
to be extended about appx. 20%.

Belastungsgrenze in Abhängigkeit zur Temperatur
Limit of pressure load depending on temperature



(Werte nach PAPUREX Werksnorm ermittelt values according to PAPUREX examination standard)

Schlauchfarben/ Tube colours:

grau/ grey (RAL 7004)

schwarz/ black (on request)

Kennzeichnungsfarben/ Marking colour:

silbern/ silver

Textaufdruck/ Printing colour:

schwarz/ black