

fetra ESD-Etagenwagen

Traglast 600 kg, mit 5 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700
mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in dunkelgrau,
Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 118933



fetra
Transportgeräte



fetra Etagenwagen

Traglast 600 kg

ESD-Etagenwagen

- Traglast 600 kg
- mit 5 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
- Höhe 1800 mm
- Etage(n) aus Holz
- Etage(n) elektrisch leitfähig
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in dunkelgrau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Wagentyp	Etagenwagen	Bereifung	TPE
Ladeflächenlänge	1000 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Ladeflächenbreite	700 mm	Radlager	Rillenkugellager
Höhe	1800 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Etagen Anzahl	5 Stück	elektrisch leitend	ja
Traglast	600 kg	Schiebebügel	1 Stück
Traglast Etage	50 kg	klappbar	nein
Material Etage(n)	Holz	Radanordnung	rechteckig
Etage(n) Ausführung	elektrisch leitfähig	Oberfläche	pulverbeschichtet
Aufbauten	keine	Farbe	dunkelgrau
Material	Stahl	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material Verarbeitung	verschweißt	Garantie	10 Jahre
Euronorm	nein	Gewicht	87 kg
Etagenausrichtung	gerade		

Zubehör

119125		Fachboden für ESD-Etagenwagen, Länge x Breite 1000 x 700 mm, aus Holz in Dekor hellgrau
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
309745		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar

