

Gegengewichtskran ITI500N

Traglast 500 kg, Hubhöhe 2800 mm,
Ausleger mit 5 Stufen, Bauhöhe 1880
mm, mit Sicherheitshaken

Artikelnummer: 205317



Gegengewichtskran ITI500N

Traglast 500 kg



Gegengewichtskran

- für den gelegentlichen Einsatz
- Traglast 500 kg
- Hubhöhe 2800 mm
- Ausleger mit 5 Stufen
- Bauhöhe 1880 mm
- Durchfahr Höhe x Breite 1880 x 800 mm
- Bedienung Hub manuell
- Hub je Pumphub 60 - 120 mm
- millimetergenaues Senken durch Handrad
- mit Sicherheitshaken
- Sichere Anwendung durch Ausrutschsperre, um das Herausrutschen des inneren Auslegers zu verhindern
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2004 Reinorange
- mit Polyamid-Bereifung
- Lieferumfang: inklusive Gegengewichtsfüllung
- Gewicht 600 kg

Technische Details

Hebegerät	Kran	Durchfahrbreite	800 mm
Krantyp	Gegengewichtskran	Hub je Pump	60-120 mm
Einsatzdauer	gelegentlicher Einsatz	Fahrgestell-Länge	1775 mm
Traglast (max.)	500 kg	Deichsel	Lenk-Brems-Deichsel mit automatischer Feststellung beim Hochstellen
Traglast kg max. bei Ausladung m	500/ 465 360/ 755 265/ 1045 210/ 1335 175/ 1625	Kran Ausstattung	Sicherheitshaken
Hubhöhe (max.)	2800 mm	Sicherheitsausstattung Hebezeuge	Ausrutschsperre, um das Herausrutschen des inneren Auslegers zu verhindern
fahrbar	ja	Absenkfunktion	millimetergenaues Senken durch Handrad
Ausleger-Stufen	5 Stück	Oberfläche	pulverbeschichtet
Bedienung Hub	manuell	Farbe	reinorange // RAL2004
Bauhöhe	1880 mm	Bereifung	Polyamid
Material	Stahl	Lieferumfang	inklusive Gegengewichtsfüllung
Durchfahrhöhe	1880 mm	Gewicht	600 kg

Dazu passt auch ...

119874		Scherenhubwagen, Traglast 1000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Tragbreite 540 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 82 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspattleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
520987		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 680 kg, Plattform Länge x Breite 1220 x 610 mm, Doppelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz