

## RAPIDLIFT Mobiler Scherenhubtisch



Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange



Artikelnummer: 210861

## RAPIDLIFT Scherenhubtisch

Traglast 1000 kg

Mobiler Scherenhubtisch

- Traglast 1000 kg
- Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
- Hubausführung manuell/hydraulisch
- Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- mit Schiebebügel in RAL9005 Tiefschwarz
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung
- Länge x Breite 1260 x 520 mm
- Gewicht 140 kg

### Technische Details

|                 |                         |                    |                          |
|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| Hebegerät       | Hubwagen                | Material Plattform | Stahl                    |
| Hubtischtyp     | Mobiler Scherenhubtisch | Unterbau           | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Traglast        | 1000 kg                 | Material Rollen    | Polyurethan              |
| Länge Plattform | 1010 mm                 | Rad-Ø              | 150 mm                   |

|                           |                     |                      |                        |
|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| Breite Plattform          | 520 mm              | Länge                | 1260 mm                |
| Hubhöhe (min.)            | 445 mm              | Breite               | 520 mm                 |
| Hubhöhe (max.)            | 950 mm              | Wiegefunktion        | nein                   |
| Griffhöhe                 | 1130 mm             | Oberfläche Plattform | pulverbeschichtet      |
| Hübe Anzahl bis max. Höhe | 80 Stück            | Farbe Plattform      | blutorange // RAL2002  |
| Scheren Ausführung        | Einfachscherer      | Oberfläche Schere    | pulverbeschichtet      |
| Bedienung Hub             | manuell/hydraulisch | Farbe Schere         | blutorange // RAL2002  |
| Bedienung Fahrwerk        | manuell             | Farbe Bügel          | tiefschwarz // RAL9005 |
| Griff                     | Schiebebügel        | Gewicht              | 140 kg                 |
| Material                  | Stahl               |                      |                        |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 210865 |  | Rollenbahnaufsatz, für Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, starr, Höhe x Länge x Breite 64 x 1010 x 520 mm  |
| 210866 |  | Rollenbahnaufsatz, für Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, drehbar, Höhe x Länge x Breite 92 x 710 x 520 mm |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 147738 |   | PE-Paletten-Aufsatzwanne, für Kleingebinde, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Breite x Tiefe 170 x 600 x 400 mm  |
| 521526 |  | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 50er Kern, Abroller aus Metall in rot   |
| 526741 |  | Lagerregal - Komplettregal (Grund- und 2 Anbaufelder), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 3068 x 436 mm, Fachlast 150 kg, 3 Regalfelder mit je 4 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |