


Format Tresorbau Wertschutzschrank

Sicherheitsstufe: S2, Höhe x Breite x
Tiefe 1557 x 1252 x 570 mm, 3
Ebene(n), Korpus mit Lackierung,
Front mit Lackierung

Artikelnummer: 531140



○ ○ ○
FORMAT
The Safe Company



Format Tresorbau Stahlbüroschrank

Sicherheitsstufe S2

Format Tresorbau Wertschutzschrank

- Sicherheitsstufe: S2
- LFS 30
- Höhe x Breite x Tiefe 1557 x 1252 x 570 mm
- 3 Ebene(n)
- für 56 Ordner
- verschließbar mit Doppelbartschloss
- Verriegelung 3-seitig
- Schließbolzen Ø 20 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus mit Lackierung

- Front mit Lackierung
- Versicherungsschutz: gewerblich bis 2.500 €/Privat bis 20.000 €
- vorbereitet für Bodenverankerung
- Gewicht 510 kg

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Einbruchschutz	ja
Schranktyp	Tresor	Innenhöhe	1464 mm
Höhe	1557 mm	Breite innen	1156 mm
Breite	1252 mm	Innentiefe	425 mm
Tiefe	570 mm	Material	Stahl
Volumen	697 l	Oberfläche Korpus	lackiert
Sicherheitsstufe	S2	Oberfläche Front	lackiert
Schrank Ausstattung	Böden	abschließbar	ja
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Schließsystem	Doppelbartschloss
Ordnerkapazität	56 Stück	Schließfach	nein
Verankerung	Bodenverankerung	Durchmesser Schließbolzen	20 mm
Verriegelung	3-seitig	Farbe Boden	Korpusfarbe
Brandschutz	LFS 30	Oberfläche Boden	lackiert
versicherbar	ja	Gewicht	510 kg
Versicherungsschutz	gewerblich bis 2.500 €/Privat bis 20.000 €		

Zubehör

528150



Zahlenkombinationsschloss, Tiefe 42 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

139643



Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/blau

146303



Mobiler Aktenvernichter, Schnittart Partikel 4x10 mm, Schnittleistung bis 6 Blatt, Behältervolumen 30 l, Sicherheitsstufe: P-4, O-1, T-2, E-2, Höhe x Breite x Tiefe 520 x 444 x 360 mm

504279



Bahnhofsuhr, Quarzuhrwerk, Ziffernblatt in weiß mit Balkenziffern, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus ABS in silber, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb