

ein *intercable* Produkt

Greifzange ISOplus 2K

- komplette Zange aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff
- 2-Komponenten-Griff
- Greifzone mit 8 Aussparungen für verschiedenste Kabeldurchmesser
- ohne Schneiden
- extra robuste Ausführung
- Einsatzbereich bis -40°C



Bezeichnung	Best.Nr.	INT-Id.	—mm—	
Greifzange ISOplus	21771801	1109 1	180	134

ein *intercable* Produkt

Universal-Kabelkanalschere

Universale Kabelkanalschere für gratfreie und quetschfreie Schneidarbeiten an Kabelkanälen, Sockelleisten und Kunststoffplatten, sowie Flachbandkabeln, Gummi- und Holzteilen, ausgenommen Metalle.

Eigenschaften:

- speziell ausgeführte Schneidgeometrie und exzentrisch gelagerter Drehpunkt ermöglichen ein sauberes und gratfreies Schneiden, ohne nachträgliches Entgraten
- aufgrund der von Intercable konzipierten Kunststoff-Schneideinsätze wird eine sehr hohe Schneidleistung mit niedriger Betätigungskraft garantiert.
- neues handbetätigtes Schnellwechselsystem für die verschiedenen Schneideinsätze ermöglicht ein sekundenschnelles Wechseln ohne zusätzliche Werkzeuge; für die Einsätze aus Kunststoff muss die Schraube für das Wechseln nur entlastet werden.
- Schnittlängen: max 57 mm
- Schneiden: aus gehärtetem Werkzeugstahl / Härte 52HRC
- Zangenöffnung über integrierte Öffnungsfeder (kann mit Feststellelement blockiert werden)
- **ACHTUNG: nicht für Arbeiten unter Spannung geeignet**



Bezeichnung	Best.Nr.	INT-Id.	Blattlänge	
Set-Kabelkanalschere	274150	1626 0	240x220x80	ca. 750
- flach/gerader Einsatz				
- Gehrungseinsatz				
- Profileinsatz				
- 2 Rundprofileinsätze				

Abisoliermesser

- geeignet für alle Isolationstypen von Kabeln mit einem Durchmesser von 4,5 – 29 mm
- Rund-, Längs- und Spiralschnitt möglich
- Klinge leicht auswechselbar
- **ACHTUNG: nicht für Arbeiten unter Spannung geeignet**



Bezeichnung	Best.Nr.	INT-Id.	—mm—	für Kabel Ø	
Abisoliermesser	271517	AV3810	138	4,5 - 29 mm	98
Ersatzklinge 2K	271518	AV3819			