

Artikelnummer: 129381

Kurzbeschreibung: Rollbox, 3-seitig, mit Stahlrollplatte, 1460 mm Nutzhöhe

Langbeschreibung: Rollbox, 3-seitig, 1460 mm Nutzhöhe: Die Rollboxen im modularen Baukastensystem mit innovativer Klemmtechnik haben eine besonders glatte Oberfläche mit einer hervorragenden Widerstandsfähigkeit, bedingt durch eine galvanisch verzinkte Oberfläche. Einsetzbar im Temperaturbereich von +60-Grad bis -10-Grad C. Serienmäßig ausgestattet mit Holzbodenplatte, mit 2 Metallschienen als Rahmenversteifung sowie 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Polypropylen-Räder, \varnothing 108 mm) mit Fadenschutz und verschraubter Radachse.

Tragkraft: 500 kg Maße: 724 x 815 x 1640 mm Nutzhöhe 1460 mm Rollbox, 3-seitig, mit Holzrollplatte: Gewicht: 33,1 kg Rollbox, 3-seitig, mit Holzrollplatte: Gewicht: 35,1 kg



EAN/GTIN: 4260316448101