

**Artikelnummer:** 305082

**Kurzbeschreibung:** Scheren-Hubwagen JF-PU

**Langbeschreibung:** Scheren-Hubwagen JF: Manueller, hydraulischer Scheren-Hubwagen mit 800 mm Hubhöhe. Als ergonomischer Allrounder für jeden Arbeitsplatz kann er Paletten verfahren und ab einer Hubhöhe von 200 mm als Werkbank genutzt werden, da die Stützbolzen ausgefahren werden. Wichtige Details: Mit Schnellhubfunktion für Paletten bis 250 kg (Quicklift) Gummierter, ergonomisch geformter Handgriff Antrieb manuell Feststellbremse Dosiertes Ablassen am Handhebel, stufenlos Bis 800 mm Hubhöhe, rangierbar bis ca. 200 mm Hubschläge max. Höhe von 800 mm: ca. 20 Tragfähigkeit (Q): 1.000 kg Hubbereich (h): 85 - 810 mm Rollen: Polyurethan (PU/PU Single) Modell JF-PU Hydraulikpumpe mit 3- Stufen-Teleskopstempel Gabelma sse (l/b/h): 1150/160/50 mm Gabelau ssenabstand (b): 520 mm Hub: 725 mm Wenderadius (Wa): 1360 mm Ma sse: 1510 x 520 x 1170 mm Eigengewicht (kg): 108 kg Modell JF-SCH Hydraulikpumpe mit 1- Stufen-Teleskopstempel Extrahoher Rahmen Gabelma sse (l/b/h): 1170/160/50 mm Gabelau ssenabstand (b): 540 mm Hub: 715 mm Wenderadius (Wa): 1400 mm Ma sse: 1640 x 540 x 1170 mm Eigengewicht (kg): 118 kg



**EAN/GTIN:** 4260151120194