

FLEX

Câble patch, cat. 6A, U/FTP, armored (robuste)

Câble réseau qui supporte les conditions les plus difficiles. Il offre robustesse, flexibilité et haute vitesse de transmission.

- connexions : RJ45 mâle vers RJ45 mâle
- compatible avec 10GBASE-T, 1000BASE-T et inférieur
- fréquence de transfert : jusqu'à 500 MHz
- bande passante : jusqu'à 10 Gbit/s
- affectation selon : EIA/TIA 568B
- spécification : cat. 6A
- version rétrocompatibles : cat. 6 et inférieur
- classe de blindage : U/FTP (PIMF)
- blindage : feuille ALU contrecollée PIMF (100 % étanche)
- matériau des conducteurs : cuivre
- type de conducteur : tresse / flexible (stranded)
- nombre de conducteurs : 8 (4x2 twisted pair), avec fil de terre
- fiche emboîtée, plug inerlock
- surface de contact : broches plaquées or 50 microns
- protection anti-courbure : oui
- protection des ergots d'encliquetage : oui
- type de câble : câble rond
- gaine 1 : PVC
- gaine 2 : acier inoxydable
- gaine 3 : PVC à haute élasticité, flexible
- diamètre du câble (env.) : 7,3 mm
- rayon de courbure minimal (statique) : 10x diamètre du câble
- rayon de courbure minimal (dynamque) : 15x diamètre du câble
- couleur du câble : gris
- couleur de la fiche : noir

Exemples d'utilisation :

- solution réseau robuste et fiable, résiste aux conditions difficiles
- résiste à l'écrasement et aux chocs grâce à une armature spéciale
- idéal pour les environnements où les câbles sont exposés et menacés



Câble patch, cat. 6A, U/FTP, robuste, gris

Produit	Catégorie	blindage	Couleur du câble	Couleur de la douille	Longueur	Classe de feux européenne	Numéro de fabricant	Code
Câble patch, robuste	cat. 6A	U/FTP	gris	gris	0,50 m		FL31-59010	22229825
			gris	gris	1,0 m		FL31-59020	22229826
	cat. 6A	U/FTP	gris	gris	1,5 m		FL31-59150	22229827
			gris	gris	2,0 m		FL31-59030	22229828
	cat. 6A	U/FTP	gris	gris	3,0 m		FL31-59040	22229829
			gris	gris	5,0 m		FL31-59050	22229830
	cat. 6A	U/FTP	gris	gris	7,5 m		FL31-59060	22229832
			gris	gris	10,0 m		FL31-59070	22229833
	cat. 6A	U/FTP	gris	gris	15,0 m		FL31-59080	22229834
			gris	gris	20,0 m		FL31-59090	22229835
	cat. 6A	U/FTP	gris	gris	25,0 m		FL31-59100	22229836
			gris	gris	30,0 m		FL31-59480	22229837