

bac de rétention gerbable

pour fût 4 x 200 litres, volume de rétention 220 l, hauteur x largeur x profondeur 1320 x 1410 x 1290 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, 3 parois (paroi pleine), en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel



Numéro d'article: 201124

Bac de rétention

bac de rétention gerbable

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour fût 4 x 200 litres
- volume de rétention 220 l
- hauteur x largeur x profondeur 1320 x 1410 x 1290 mm
- avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, 3 parois (paroi pleine)
- en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
- garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur
- double gerbable



Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| type de stockage de produits dan | bac de rétention | couleur | bleu// RAL 5015 |
| type de bac de rétention | bac de rétention gerbable | équipement bac de rétention | caillebotis |
| lieu de stockage | à l'abri | matériau de caillebotis | acier |

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| volume de rétention | 220 l | surface de caillebotis | galvanisé |
| capacité | fût 4 x 200 litres | rehausse | 3 parois (paroi pleine) |
| considération comme matière dang | substances dangereuses pour l'eau et inflammables | possibilité de passage au-dessous | non |
| construction (autorisation) | construction du bac de rétention agréée par les autorités | garde au sol | 100 mm |
| hauteur | 1320 mm | gerbable | oui |
| largeur | 1410 mm | roulant | non |
| profondeur | 1290 mm | exécution couleur | bleu// RAL 5015 |
| matériau | acier | Poids | 190 kg |
| surface | laqué | | |

Accessoires

201134



Chaîne de délimitation pour bac de rétention

Cela s'adapte aussi ...

200237



station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir

235631



système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm

235787



liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot

235788



liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot

503884



absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène

504444



sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm

525760



symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm