

TROAX caisse de stockage



convient pour extérieur, installation autonome, hauteur x largeur x profondeur 2,2 x 6 x 6 m, parois grillagées grosseur de la maille 50 mm, double porte battante avec angle d'ouverture 270 °, galvanisé à chaud



Numéro d'article: 225407



TROAX Conteneur de stockage

pour une utilisation en extérieur

caisse de stockage


- convient pour extérieur, installation autonome
- hauteur x largeur x profondeur 2,2 x 6 x 6 m
- épaisseur de fil 3 x 3,75 mm, épaisseur du cadre 30 x 20 mm
- parois grillagées grosseur de la maille 50 mm
- double porte battante avec angle d'ouverture 270 °
- verrouillable avec cadenas
- plafond en treillis
- galvanisé à chaud
- Produit livré démonté

Détails techniques






type de conteneur	caisse de stockage	sol	non
lieu d'utilisation	extérieur	Couverture	treillis
hauteur extérieure	2,2 m	type de porte	double porte battante
largeur extérieure	6 m	angle d'ouverture de porte	270 °

profondeur extérieure	6 m	système de fermeture	cadenas
type de cloison	parois grillagées	surface de conteneur	galvanisé à chaud
ouverture de maille	50 mm	installation	sol
épaisseur du fil	3-3,75 mm	livraison	démonté
épaisseur de cadre	30-20 mm	Poids	274,37 kg

Accessoires

225413		pour caisse de stockage, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

202021		sac poubelle, capacité 120 l, En LDPE épaisseur 60 µm, longueur x largeur 1100 x 700 mm, en bleu
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
369088		poubelle, capacité 120 l, corps en polyéthylène gris, hauteur x largeur x profondeur 930 x 480 x 550 mm, couvercle en polyéthylène coloris gris, entièrement rabattable, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm