

BS-ROLLEN

roulette pivotante avec frein

force 55 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 50 x 18 mm, moyeu avec palier lisse, double blocage, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm



BS ROLLEN
INOX



Numéro d'article: 524972

BS-ROLLEN Roulette pour machines en plastique

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein




- force 55 kg
- avec bandage plastique
- incassable
- diamètre x largeur 50 x 18 mm
- espacement des trous des vis 45x45 mm, Ø trou des vis 6,5 mm
- moyeu avec palier lisse
- double blocage
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 26 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	double blocage
type de roulettes	roulette pour appareils	pare-fils	non
modèle	roulette pivotante	hauteur totale	70 mm
charge	55 kg	largeur de roue	18 mm

pneumatique	plastique	portée	26 mm
Ø de roue	50 mm	propriété surface de roulement	incassable
matériau de jante	plastique	longueur de plaque	60 mm
roulement	palier lisse	largeur de plaque	60 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	45x45 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis	6,5 mm
matériau de boîtier	acier inoxydable	Poids	0,178 kg
palier de pivotement	roulement à billes		

Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés