

VARIOfit diable à patins en aluminium

force 200 kg, pelle largeur x
profondeur 480 x 300 mm, roues
avec bandage caoutchouc plein
sur jante plastique

Numéro d'article: 531497



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Diabale à patins en aluminium

Pelle extra large

diable à patins en aluminium

- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm
- structure en aluminium (soudé)
- hauteur x largeur 1305 x 605 mm
- protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention diable de manutention

pneumatique caoutchouc plein

type de diable de manutention	diable à patins	roulement	roulement à billes
charge	200 kg	Ø de roue	260 mm
largeur de pelle	480 mm	matériau de jante	plastique
profondeur de pelle	300 mm	poignée de sécurité	oui
matériau	aluminium	hauteur	1305 mm
matériau de finition	soudé	largeur	605 mm
rabattable	non	garantie	12 années
patins pour escaliers	oui	Poids	17 kg

Accessoires

202871		Patins glissants pour diable à patins, en plastique
500327		Poignées pour diable d'empilage, avec étrier sécurité, en plastique

Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm