

bac gerbable norme Europe Basic

hauteur x longueur x largeur 240 x 600 x 400 mm, capacité 43 l, en polypropylène en blanc, Parois ajourés, fond ajourés

Numéro d'article: 757407



Bac gerbable norme Europe Basic




bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 240 x 600 x 400 mm
- capacité 43 l
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en blanc
- Parois ajourés, fond ajourés
- Fond avec renfort grâce à des rainures de renfort
- transport facile grâce à poignées coquilles
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistance à la température de -20 °C à +80 °C
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie



Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	soubassement	ajourés
norme européenne	oui	fond renforcé par	rainures de renfort
capacité	43 l	couvercle	en accessoires (non compris)
hauteur	240 mm	convient pour aliments	oui
longueur	600 mm	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
largeur	400 mm	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
matériau	polypropylène	convient pour les convoyeurs à r	oui
recyclable	oui	dispositif de support	poignées coquilles
gerbable	oui	couleur	blanc
emboîtable	non	garantie	5 années
pliable	non	Poids	1,7 kg
structure de cloison	ajourés		

Accessoires

707136		couvercle indépendant, en polyéthylène, pour bac gerbable, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm
757305		Pince pour mémos, pour bac gerbable, en acier inoxydable
763341		couvercle coiffant, en polyéthylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm

Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion