

## bac à bec

### Classic

hauteur x largeur x profondeur 50 x 100 x 95 / 65 mm, en polypropylène en jaune

lot 50 pièce

Numéro d'article: 974289



## Bac à bec Classic

### Avec grande poignée encastrée pour soulever facilement


bac à bec

- hauteur x largeur x profondeur 50 x 100 x 95 / 65 mm
- en polypropylène en jaune
- transport facile grâce à grande poignée encastrée avant et arrière
- résistant à la température de -40 °C à +60 °C
- Convient pour convoyeur à rouleaux





## Détails techniques

type de récipient	bac à bec	convient pour les convoyeurs à r	oui
norme européenne	non	gerbable	oui
hauteur	50 mm	poignée	grande poignée encastrée avant et arrière
largeur	100 mm	convient pour aliments	oui
profondeur	95 mm	résistance à la température	-40 °C à +60 °C
Profondeur de la tablette	65 mm	couleur	jaune
matériau	polypropylène	taille	6 - HxIxP 50x100x95/65 mm
recyclable	oui	Poids	0,05 kg
considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter		

## Accessoires

989435		Étiquette pour bac à bec, pour récipients hauteur x largeur 50 x 100 mm
--------	---	---

## Cela s'adapte aussi ...

209420		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair
524162		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium
531075		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte