

Diable pliant

Force 125 kg

Se déplie et se plie en quelques secondes, rangement peu encombrant lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Structure tubulaire en acier et aluminium haut de gamme
- Pelles en aluminium
- Éléments en plastique de qualité supérieure
- Poignée rétractable dans un matériau agréable au toucher et antidérapant
- Bande de serrage élastique et barre de serrage servant à la protection de la charge
- Roues avec bandage polymère, gris bleu, non tachant, moyeux à roulements à rouleaux
- Hxl total/plié 1090x488 mm/765x488 mm
- Pelle lxl 480x320 mm
- Poids 5,2 kg

531509 ---



Diabli pliants RuXXac-Cart - les classiques

Force max. 125 kg

Force extrêmement élevée et faible poids à vide, dépliage et pliage en quelques secondes, rangement peu encombrant. Utilisation aisée grâce au bandage polymère massif alliant les avantages du bandage pneumatique et la sécurité anti-pannes du caoutchouc plein. Convient pour charges volumineuses.

- En tube d'acier avec finition peinture époxy [1+2] ou en inox [3]
- Pelles en aluminium
- Éléments plastiques renforcés de fibres de verre
- Courroie élastique pour la protection de la charge
- [1 + 2] avec fonction de roulement pratique à l'état plié



[2]

[3]

[1]



Pliables pour un gain de place

Exécution	[1] Business	[2] Business XL acier	[3] Business XL exclu
Force kg	125	125	125
Pelle larg. x prof. mm	490x250	490x410	490x410
Haut. ouv. / Haut. rabatt. mm	1030 / 685	1130 / 735	1130 / 735
Larg. ouv. / larg. rabatt. mm	490 / 490	490 / 490	490 / 490
Épaisseur rabattue mm	55	55	55
Poids kg	5,7	6,0	5,5
pneumatique	polymère	polymère	polymère
Ø roue mm	185	185	185
	998775	998786	503195
	---	---	---

