


Kupplungsdose NPHS-D6-P-G18

Teilenummer: 8059266

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	5 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Normalnenndurchfluss	875 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	3,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 10 %
Produktgewicht	94 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform