


**Transportmiddelen**

# Product data sheet

Art nr.: 1523 Dubbele kopwandwagen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform houten plaat, toplaag beukendecor. 2 Kopwanden van draadgaas 50 x 50 x 4 mm, wanden 500 mm hoog. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	600
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1200
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	800
<b>Laadvlakhoogte (mm)</b>	270
<b>Totale lengte (mm)</b>	1380
<b>Totale breedte (mm)</b>	809
<b>Totale hoogte (mm)</b>	990
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	200 x 40
<b>Uitvoering</b>	Drahtgitter
<b>Gewicht (kg)</b>	45
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976015231