

## Broszura informacyjna


### 44 20 J51

#### Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących

Do montażu pierścieni wewnętrznych w otworach

- Z mechanizmem blokującym, z dźwignią zwalnającą
- Z wymiennymi końcówkami
- Malowane proszkowo, czarne
- DIN 5256 D; końcówki zakrzywione pod kątem 90°
- Korpus szczypiec: stal walcowana o dużej wytrzymałości
- Końcówki: specjalna stal narzędziowa, walcowana, hartowana olejowo



 90°

Ogólna	
Nr art.	44 20 J51
EAN	4003773024958
Szczypce	malowane proszkowo, czarne
Waga	1.803 g
Wymiary	590 x 141 x 18 mm
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Rozmiar pierścienia	Ø 122 – 300 mm
Końcówki (średnica)	Ø 3,5 mm

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*