

Informazione prodotto

95 16 165 T

Cesoia per cavi

IEC 60900 DIN EN 60900



- Con anello di fissaggio isolante incorporato per agganciare una protezione anticaduta
- Per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili
- Taglio netto e pulito senza schiacciare
- Non idonea per filo di acciaio e funi metalliche
- Con taglienti temperati e rettificati
- Taglio facile e pulito con una sola mano
- Con fermo di contrasto
- Con articolazione a vite regolabile, autobloccante
- Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio

⚡ 1000 V



Generico

Art. No.	95 16 165 T
EAN	4003773081524
Forbici	cromata
Manici	isolante con manici rivestiti in materiali multicomponenti, collaudati VDE; con anello di fissaggio isolante incorporato per agganciare una protezione anticaduta
Peso	260 g
Dimensioni	165 x 67 x 28 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valore di taglio cavo Cu, a più fili	50 mm ²
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 15 mm
AWG	1 / 0
Protezione anticaduta	sì
collaudato VDE	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



Taglio del cavo con cesoie per cavo: taglio facile, pulito, senza deformazione del cavo

