

## Termékinformációk

# 95 41 165

### Kábelolló



- Univerzális szerszám 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> – 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> méretű NYM kábelek feldolgozásához (vágás és csupaszítás)
- Univerzális csupaszítóhely mindkét tömörvezeték-keresztmetszethez
- Biztos kábelközpontosítás a lecsupaszítási helyen a V-alakú vágóél-geometriának köszönhetően
- Egy- és több erű Cu- és Al-kábelek vágásához
- Simán és tisztán vág, nem lapít
- Nem alkalmas acélhuzalhoz és hidegen 1 húzott rézvezetékhez
- Edzett vágóélek precíziós köszörüléssel
- Könnyű vágás egykezes használatnál
- Beszorulás elleni védelemmel
- Utánállítható csavaros csukló, önbiztosító
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett

MM

### Általános

Cikkszám	95 41 165
EAN	4003773078609
Olló	barnított
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	220 g
Méret	165 x 42 x 15 mm

### Műszaki jellemzők

Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	35 mm <sup>2</sup>
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 12 mm
Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter	1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	1 / 0

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



95 41 165: csupaszító funkcióval



95 41 165