

fetra ESD-etagewagen

draagvermogen 600 kg, met 5 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in donkergrijs, wielen met TPE-banden

Artikelnummer: 118933



fetra
Transportgeräte



fetra Etagewagen

Draagvermogen 600 kg









ESD-etagewagen

- draagvermogen 600 kg
- met 5 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm
- hoogte 1800 mm
- etage(s) van hout
- etage(s) elektrisch geleidend
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in donkergrijs
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- wielen met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
type wagen	etagewagen	banden	TPE
lengte laadvlak	1000 mm	wiel-ø	200 mm
breedte laadvlak	700 mm	wiellager	groefkogellager
hoogte	1800 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
etages aantal	5 stuks	elektrisch geleidend	ja
draagvermogen	600 kg	schuifbeugel	1 stuks
draagvermogen etage	50 kg	in-/uitklapbaar	nee
materiaal etage(s)	hout	wielstand	rechthoekig
etage(s) uitvoering	elektrisch geleidend	oppervlak	m. poedercoating
constructies	geen	kleur	donkergrijs
materiaal	staal	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal verwerking	gelast	garantie	10 jaar
euronorm	nee	gewicht	87 kg
etage-inrichting	recht		

Gerelateerde Producten

119125		legbord voor ESD-etagewagen, lengte x breedte 1000 x 700 mm, van hout in decor lichtgrijs
147905		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
309745		wiel, met polyamide-banden, diameter 200 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar

