

Möbelhund® 125/G

force 750 kg, plateau longueur x largeur 600 x 600 mm, hauteur de charge 253 mm, plateforme en contreplaqué avec revêtement en caoutchouc, 4 roulettes pivotantes, Avec bandage TPE sur jante plastique

lot 2 pièce



Numéro d'article: 139182



Möbelhund® 125/G

Force 750 kg

Möbelhund®

- force 750 kg
- plateau longueur x largeur 600 x 600 mm
- hauteur de charge 253 mm
- longueur x largeur 600 x 600 mm
- plateforme en contreplaqué avec revêtement en caoutchouc
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 200 mm
- Avec bandage TPE sur jante plastique
- moyeu avec cage à rouleaux

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
type de rouleur	plateau roulant	pneumatique	TPE
charge	750 kg	matériau de jante	plastique

norme européenne	non	roulement	cage à rouleaux
hauteur de charge	253 mm	Diamètre de roue	200 mm
longueur de plateau	600 mm	hauteur	253 mm
largeur de plateau	600 mm	longueur	600 mm
matériau de plateforme	contreplaqué	largeur	600 mm
surface de plateforme	avec revêtement en caoutchouc	Poids	24 kg
barre directrice	non		