

Scangrip lampe stylo FLASH PEN

boîtier en aluminium anodisé, avec interrupteur Marche/Arrêt et clip de fixation, portée d'éclairage 80 m, angle de rayonnement 10 / 60 °

Numéro d'article: 235412



lampe stylo




- boîtier en aluminium anodisé
- classe d'efficacité énergétique A
- avec interrupteur Marche/Arrêt et clip de fixation
- durée d'éclairage 3,5 h
- portée d'éclairage 80 m
- angle de rayonnement 10 / 60 °
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions

Détails techniques

type d'outil	Accessoires	équipement lampe	interrupteur Marche/Arrêt et clip de fixation
type de lampe	lampe stylo	matériau de boîtier	aluminium
Classe d'efficacité énergétique	A	surface de boîtier	anodisé

Portée d'éclairage	80 m	longueur	153 mm
Durée d'éclairage	3,5 h	diamètre	20 mm
flux lumineux	200	indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
angle de rayonnement	10-60 °	Poids	0,16 kg

Cela s'adapte aussi ...

218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute