

Cascoo ESD-inbouwwiel



draagvermogen 90 kg, met massief rubber-banden, diameter 160 mm, naaf met rollager, velg van staal

Artikelnummer: 243636



ESD-inbouwwiel

- draagvermogen 90 kg
- met massief rubber-banden
- diameter 160 mm
- naaf met rollager
- velg van staal
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	rollen	wiellager	rollager
roltype	transportapparaatwielen	elektrisch geleidend	ja
bouwmodel	wiel	rem	zonder
draagvermogen	90 kg	draadvangkappen	nee
banden	massief rubber	naaflengte	59 mm
wiel-ø	160 mm	gewicht	1,23 kg
materiaal velg	staal		

