

trapsteekwagen

Uitgerust met 3 sterren-set, draagvermogen 200 kg, steekplaat breedte x diepte 350 x 500 mm, aanvullende, extra lange steekplaat van stalen buizen in-/uitklapbaar, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in geel, wielen met massief rubber-banden



Artikelnummer: 272243

trapsteekwagen

- Uitgerust met 3 sterren-set
- hoogte x breedte x diepte 1225 x 510 x 870 mm
- draagvermogen 200 kg
- steekplaat breedte x diepte 350 x 500 mm
- aanvullende, extra lange steekplaat van stalen buizen in-/uitklapbaar
- constructie van stalen buis
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in geel
- met beugelgreep en ovale handgrepen
- wielen met massief rubber-banden
- wiel Ø 160 mm
- set sterwielen met massief rubber-banden
- 5 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|------------------|----------------|----------------------|----------------|
| transporttoestel | transportwagen | banden sterwielenset | massief rubber |
| type kar | trapsteekwagen | wiel-Ø sterwielenset | 160 mm |

| | | | |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| draagvermogen | 200 kg | veiligheidsgreep | nee |
| breedte schep | 350 mm | hoogte | 1225 mm |
| diepte schep | 500 mm | breedte | 510 mm |
| set sterwielen | 3 sterren | diepte | 870 mm |
| materiaal | stalen buis | oppervlak | m. poedercoating |
| in-/uitklapbaar | ja | kleur | geel |
| klapfunctie | steekplaat | garantie | 5 jaar |
| banden | massief rubber | gewicht | 18,5 kg |
| wiel-ø | 160 mm | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149734 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken |
| 221283 |  | werkhandschoenen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat |
| 221309 |  | waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat |
| 227893 |  | veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 46, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht |
| 510925 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |