

Kappes

bac à bec

RasterPlan® Favorit

hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en rouge

Numéro d'article: 323462

RasterPlan

KAPPES



5 YEARS WARRANTY



Kappes Bac à bec RasterPlan® Favorit

bac à bec




- hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm
- en polyéthylène en rouge
- transport facile grâce à poignée encastrée renforcée
- tablettes pleines avec renfort grâce à rainures de renfort
- avec porte-étiquettes pour l'inscription
- résistant à la température de -40 à +80 °C
- avec rebord de gerbage gerbable
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- 5 années de garantie



Détails techniques



| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| type de récipient | bac à bec | gerbable avec rebord gerbage |
| norme européenne | non | soubassement plein |
| hauteur | 130 mm | fond renforcé par rainures de renfort |
| largeur | 140 mm | poignée poignée encastrée renforcée |
| profondeur | 290 mm | champ d'inscription porte-étiquettes |
| Profondeur de la tablette | 245 mm | convient pour aliments oui |
| matériau | polyéthylène | plage de température -40 à +80 °C |
| recyclable | oui | couleur rouge |
| considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter | garantie 5 années |
| convient pour les convoyeurs à r | oui | taille 5 - HxIxP 130x140x290/245 mm |
| gerbable | oui | Poids 0,32 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 101487 |  | couvercle indépendant, en polyéthylène, pour bac à bec, largeur x profondeur 140 x 245 mm, en transparent |
| 209212 |  | Étiquette pour bac à bec, pour taille 5+6, en transparent |
| 978417 |  | Étiquette pour bac à bec, pour taille 5+6, en blanc |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 203969 |  | chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE |
| 209420 |  | rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair |
| 215704 |  | sachets à fermeture à pression, en LDPE en transparent, épaisseur 50 µm, long. x larg. intérieure 180 x 120 mm |
| 221381 |  | gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9 |
| 223711 |  | stylos à bille, couleur d'encre bleu, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent |
| 504734 |  | tabouret d'atelier, assise hauteur 420 - 545 mm, assise en mousse PU en noir, piètement à disque avec bacs de rangement pour outils et petites pièces pour une bonne stabilité, structure en plastique noir, piètement avec roulettes |
| 524162 |  | établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair |

| | | |
|--------|---|--|
| 529930 |  | escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium |
| 531075 |  | rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte |