

## VARIOfit onderwagen voor kratten

draagvermogen 250 kg, laadvlak  
lengte x breedte 605 x 410 mm,  
platform gesloten, platform van  
hout, onderstel met slag- en  
krasvaste poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, 4 zwenkwielen. 2  
zwenkwielen met rem en  
voetbescherming, met TPE-banden



**VARIOfit**

**12**  
YEARS  
WARRANTY



Artikelnummer: 402044

## VARIOfit Onderwagen





### voor euronorm-bakken

onderwagen voor kratten

- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 605 x 410 mm
- hoogte x lengte x breedte 185 x 610 x 410 mm
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- platform gesloten
- platform van hout
- sluit perfect aan
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 4 zwenkwielen. 2 zwenkwielen met rem en voetbescherming
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met kogellager
- 12 jaar garantie

transporttoestel	dolly	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
type roller	onderwagen voor kratten	banden	TPE
draagvermogen	250 kg	wiellager	kogellager
euronorm	ja	diameter wiel	125 mm
lengte laadvlak	605 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem // voetbescherming
breedte laadvlak	410 mm	hoogte	185 mm
platform constructie	gesloten	lengte	610 mm
materiaal platform	hout	breedte	410 mm
frame	sluit perfect aan	oppervlak	m. poedercoating
materiaal	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal verwerking	gelast	garantie	12 jaar
stuurstang	nee	gewicht	7 kg

## Dit past ook bij ...

149735		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
215913		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 400 x 300 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat