


## Blume Förderanlagen rollenbaan

**BLUME**  
FÖRDERANLAGEN

draagrol van staal, baan lengte x  
breedte 1 m x 400 mm, asafstand  
125 mm

Artikelnummer: 408419



## Blume Förderanlagen Stalen wieltjesbaan - balie-element

### Recht

rollenbaan














- draagrol van staal
- wieldiameter 48 mm
- baan lengte x breedte 1 m x 400 mm
- breedte 440 mm
- asafstand 125 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 375 mm en een breedte van maximaal 600 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag



### Technische details

transporttechniek	transportbaan	breedte transportgoed tot	600 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	375 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	125 mm
roltype	draagrol	framehoogte	70 mm
materiaal rol	staal	framebreedte	20 mm
diameter rol	48 mm	materiaal frame	staal
baanlengte	1 m	oppervlak lijst	verzinkt




uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel
baanbreedte	400 mm	gewicht	10 kg
breedte	440 mm		

## Gerelateerde Producten

126202		eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 400 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
404327		staander voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, hoogte 550 - 850 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
405057		staander voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, hoogte 680 - 1100 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
409932		bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wiel diameter 48 mm, baanbreedte 400 mm, asafstand 125 mm
410013		bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wiel diameter 48 mm, baanbreedte 400 mm, asafstand 125 mm
410126		doorvoer voor rollenbaan, draagrol van staal, wiel diameter 48 mm, baan lengte x breedte 1 m x 400 mm, asafstand 125 mm, met scharnieren en handgreep
414499		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhoogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m
414502		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhoogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m
428609		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428664		staander voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, hoogte 275 - 340 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428711		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428755		staander voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, hoogte 330 - 395 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428799		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428835		staander voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, hoogte 390 - 570 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw

510326		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
510329		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw

### Dit past ook bij ...

505362		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart
520983		mobiële schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
523822		set vloermarkeerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm