

rayonnage - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 1800 x 900 x 500 mm, charge max. par tablette 265 kg, 4 niveaux avec tablette bois à plateaux agglomérés, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane



Numéro d'article: 521029

Rayonnage sans boulons à plateaux agglomérés

Rayonnage de départ

rayonnage - rayonnage départ

- Convient pour salles d'archives et entrepôts
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 1800 x 900 x 500 mm
- charge maximale par élément 1325 kg
- charge max. par tablette 265 kg
- largeur x profondeur compartiment 890 x 490 mm
- 4 niveaux avec tablette bois à plateaux agglomérés
- Réglable au pas de 40 mm
- angle d'installation droit
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane
- volume de livraison : rayonnage de base avec 4 montants, plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une




répartition uniforme de la charge

- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément





Détails techniques

type de meuble	rayonnage	profondeur de compartiment	490 mm
type de rayonnage	rayonnage	tablette réglable au pas	40 mm
rayonnage modulaire	système emboîtable	utilisation	unilatéral
champ de rayonnage	rayonnage départ	type tablette/niveau	tablette bois
convient pour (secteurs)	salles d'archives et entrepôts	surface de montant	avec revêtement en plastique
matériau	acier	surface de traverses	avec revêtement en plastique
hauteur	1800 mm	alignement angle d'installation	droit
largeur	900 mm	couleur du montant	bleu gentiane // RAL5010
profondeur	500 mm	couleur traverse	bleu gentiane // RAL5010
charge maxi par tablette	265 kg	volume de livraison	rayonnage de base avec 4 montants, plateaux conf. à l'offre
charge maxi par élément	1325 kg	exécution couleur	bleu gentiane // RAL5010
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	livraison	démonté
largeur de compartiment	890 mm	Poids	32,3 kg

Accessoires

521032		rayonnage - rayonnage d'angle, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 900/1400 x 500 mm, charge max. par tablette 265 kg, 4 niveaux avec tablette bois à plateaux agglomérés, angle d'installation à gauche, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane
521035		rayonnage - rayonnage d'angle, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 900/1400 x 500 mm, charge max. par tablette 265 kg, 4 niveaux avec tablette bois à plateaux agglomérés, angle d'installation à droite, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane
521039		sol en bois pour rayonnage sans boulons à plateaux agglomérés, largeur x profondeur 890 x 490 mm, épaisseur 10 mm, pour une charge max. par tabl. de 265 kg, en bois

Cela s'adapte aussi ...

324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
526019		Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique
532431		rayonnage - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1056 x 336 mm, charge max. par tablette 80 kg, 7 niveaux avec tablette, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
763239		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein

