

Hupfer rayonnage pour denrées alimentaires - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1200 x 500 mm, charge max. par tablette 150 kg, 4 niveaux avec clayette en aluminium, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants anodisé, niveaux anodisé

Numéro d'article: 521841



HUPFER
we make work flow



Hupfer Rayonnage sans boulons pour denrées alimentaires

Rayonnage de départ

rayonnage pour denrées alimentaires - rayonnage départ






- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1200 x 500 mm
- charge maximale par élément 1200 kg
- charge max. par tablette 150 kg
- largeur x profondeur compartiment 1150 x 440 mm
- 4 niveaux avec clayette en aluminium
- Réglable au pas de 150 mm
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- stabilité élevée grâce aux croisillons
- structure en aluminium
- montants anodisé
- niveaux anodisé
- montants avec pieds de réglage de hauteur
- montants avec caches supérieurs
- volume de livraison : rayonnage de base avec 2 échelles, croisillons et plateaux conf. à l'offre

- Produit livré démonté
- avec label de sécurité GS


Détails techniques



type de meuble	rayonnage	profondeur de compartiment	440 mm
type de rayonnage	rayonnage pour denrées alimentaires	utilisation	unilatéral
convient pour (secteurs)	secteurs alimentaires et hygiéniques	équipement rayonnage	tablettes
rayonnage modulaire	système emboîtable	stabilité / renfort / entretoise	croisillons
champ de rayonnage	rayonnage départ	surface de tablette	anodisé
matériau	aluminium	surface de montant	anodisé
hauteur	1800 mm	alignement angle d'installation	droit
largeur	1200 mm	exécution couleur	aluminium, anodisé
profondeur	500 mm	équipement montant	cache supérieurs
charge maxi par tablette	150 kg	soubassement	pieds de réglage de hauteur
charge maxi par élément	1200 kg	livraison	démonté
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	volume de livraison	rayonnage de base avec 2 échelles, croisillons et plateaux conf. à l'offre
type de soubassement	clayette en aluminium	certification	GS
tablette réglable au pas	150 mm	Poids	21,9 kg
largeur de compartiment	1150 mm		

Accessoires

521852		rayonnage pour denrées alimentaires - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1175 x 500 mm, charge max. par tablette 150 kg, 4 niveaux avec clayette en aluminium, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants anodisé, niveaux anodisé
521874		rayonnage pour denrées alimentaires - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1475 x 500 mm, charge max. par tablette 100 kg, 4 niveaux avec clayette en aluminium, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants anodisé, niveaux anodisé
522061		tablette avec fentes pour rayonnage pour denrées alimentaires, largeur x profondeur 1150 x 440 mm, pour une charge max. par tabl. de 150 kg, en aluminium, anodisé
522083		contrefiche diagonale pour rayonnage sans boulons, tous les trois éléments suivants, en aluminium
589878		connecteur d'angle pour rayonnage sans boulons, en aluminium

Cela s'adapte aussi ...

324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
--------	---	--

526019		Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique
763239		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein